

Garant**GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 3xD, Ø DC: 23mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	234020 23
GTIN	4062406738747
Produktų klasė	21S

Aprašymas**Modelis:**

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.

Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,3 mm

Aprašymas:

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5xD.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 234030 – 234098.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalus Ø D	23
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239700 8IP (1,3 Nm)
Bendras ilgis L	132 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 080407
Iškyšos ilgis L _A	101 mm
ABS® koto Ø D _s	50 mm
Naudingasis ilgis L ₁	69 mm

Serija	Power Drill
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3xD
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis