

Garant**GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 3xD, Ø DC: 26mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 234020 26 |
| GTIN | 4062406738778 |
| Produktų klasė | 21S |

Aprašymas**Modelis:**

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.

Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,3 mm

Aprašymas:

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5xD.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 234030 – 234098.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------------|
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 080407 |
| Bendras ilgis L | 142 mm |
| ABS® koto Ø D _s | 50 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 8IP (1,3 Nm) |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Nominalus Ø D | 26 |
| Iškyšos ilgis L _A | 111 mm |
| Serija | Power Drill |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Naudingasis ilgis L_1 | 78 mm |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D |
| Kotas | ABS |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Grąžto panaudojimas | ribotai apvalus |
| Grąžto panaudojimas | ribotas įkypas pragręžimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas paketais |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |