

Garant**GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 5×D, Ø DC: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	234025 16
GTIN	4062406738839
Produktų klasė	21S

Aprašymas**Modelis:**

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.

Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,35 mm

Aprašymas:

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5×D.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 234030 – 234098.

Rekomendacija:

Pragėžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	141 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239700 5IP (0,38 Nm)
ABS® koto Ø D _s	50 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 050204
Naudingasis ilgis L ₁	80 mm
Nominalus Ø D	16
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

Iškyšos ilgis L_A	110 mm
Serija	Power Drill
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	5×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	ribotas įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis