

Garant**GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 5×D, Ø DC: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	234025 22
GTIN	4062406738907
Produktų klasė	21S

Aprašymas**Modelis:**

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.

Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,35 mm

Aprašymas:

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5×D.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 234030 – 234098.

Rekomendacija:

Pragręžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L _A	142 mm
Nominalus Ø D	22
ABS® koto Ø D _s	50 mm
Bendras ilgis L	173 mm
Naudingasis ilgis L ₁	110 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Serija	Power Drill

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 070306
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	5×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	ribotas įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis