

**Garant****GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 5×D, Ø DC: 26mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	234025 26
GTIN	4062406738945
Produktų klasė	21S

**Aprašymas****Modelis:**

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.

**Kiaurymės tolerancija:** -0,1 / +0,35 mm

**Aprašymas:**

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5×D.

**Paskirtis:**

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 234030 – 234098.

**Rekomendacija:**

**Pragręžiant** pastūmą reikia sumažinti 70 %.

**Techninis aprašymas**

ABS® koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Bendras ilgis L	194 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 080407
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Iškyšos ilgis L <sub>A</sub>	163 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	130 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239700 8IP (1,3 Nm)

Nominalus Ø D	26
Serija	Power Drill
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	5×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	ribotas įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis