

SWISS TOOLS

**Tekinimo plokštelės laikiklis dešininis, PSC, Koto Ø / plokštelių dydis:  
40/16HPmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320415 40/16HP
GTIN	2050002063044
Produktų klasė	36D

**Aprašymas****Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø	40 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	27 mm
Plokštelės dydis	16HP
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	16E..
Laikiklis	PSC
Paskirtis	dešininis
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip

Koto rūšis

Tuščiaviduris kūginis kotas

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte