

SWISS TOOLS

Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte dešininis, PSC, Koto Ø / plokštelių dydis: 40/16HPmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	320420 40/16HP
GTIN	2050002063105
Produktų klasė	36D

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	16E..
Koto Ø	40 mm
Plokštelės dydis	16HP
Laikiklis	PSC
Paskirtis	dešininis
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Koto rūšis	Tuščiaaviduris kūginis kotas

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte