

SWISS TOOLS

**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte dešininis, PSC, Koto Ø / plokštelių dydis: 50/16HPmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320420 50/16HP
GTIN	2050002063112
Produktų klasė	36D

**Aprašymas****Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.  
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Koto Ø	50 mm
Plokštelės dydis	16HP
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	35 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	16E..
Laikiklis	PSC
Paskirtis	dešininis
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Koto rūšis	Tuščiaaviduris kūginis kotas

Produkto rūšis

---

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte