

SWISS TOOLS

**Tekinimo plokštelės laikiklis dešininis, HSK-T, Koto Ø / plokštelių dydis:
63/16HPmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320105 63/16HP
GTIN	2050002062948
Produktų klasė	36D

Aprašymas**Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Plokštelės dydis	16HP
Koto Ø	63 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	45 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	16E..
Laikiklis	HSK-T
Paskirtis	dešininis
Laikiklio norma	ISO 12164-3
Vidinis aušinimas	taip

Koto rūšis

Tuščiaviduris kūginis kotas

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte