

SWISS TOOLS

Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte dešininis, HSK-T, Koto Ø / plokštelių dydis: 63/16HPmm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320115 63/16HP
GTIN	2050002062986
Produktų klasė	36D

Aprašymas**Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	16HP
Tinkamos keičiamos plokštelės	16E..
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Koto Ø	63 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	45 mm
Laikiklis	HSK-T
Paskirtis	dešininis
Laikiklio norma	ISO 12164-3
Vidinis aušinimas	taip
Koto rūšis	Tuščiaviduris kūginis kotas

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte