

Garant**Pirštinių pora MASTER FIT ESD, Pirštinių dydis: 9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094304 9

GTIN

4062406745646

Produktų klasė

01H

Aprašymas**Modelis:**

MASTER FIT montavimo pirštinės. Su inovatyvia vandens pagrindo PU nitrilo danga darbams, kuriems reikia ypatingo tikslumo, lankstumo ir jautraus lietimo sausoje aplinkoje. Tikslios struktūros paviršius rankos vidinėje pusėje dėl kokybiškos apdailos proceso. **Galima liesti jutiklinius ekranus,** todėl išmaniuosius telefonus ir kitus jutiklinius ekranus galima valdyti nenusiimant pirštinių. Ilgai tarnauja, nes yra patvarios. Be DMF ir Öko-Tex® sertifikuota.

Saugo nuo elektrostatinės iškvovos.**Standartas:**

EN 388, EN ISO 21420

EN 16350

Pastaba:

Pirštinės, kurios saugo nuo elektrostatinių iškvovų, neizoluoja rankų nuo elektros įtampos.

Netinka darbams su įtampa esančiais laidais, nesaugo nuo elektros srovės smūgio – saugo tik patį produktą.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	9
Serija	MASTER FIT
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Turinys	12
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
Pirštinių savybės	Be DMF
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Paskirtis	daugkartin.
EN 388	4131X
Pagrindo medžiaga	Lycra® / poliamidas
Danga	Nitrilas / PU
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	mėlyna / juoda
Produkto rūšis	ESD pirštinės