

**Kompaktiškas kampinis šlifuoכלis, Tipas: 7222816****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077111 7222816
GTIN	4014586895017
Produktų klasė	03F

Aprašymas**Modelis:**

FEIN – kompaktiškas kampinis šlifuoכלis Ø 125 mm.

- **Tvirtas, galingas variklis kasdieniam naudojimui.**
- **Patikima vartotojo apsauga stebint atatrąką ir dėl antivibracinės rankenos.**
- **Reduktoriaus galvutę galima sukėti 90° žingsniais (optimali jungiklio padėtis priklauso nuo naudojimo paskirties).**
- **Greitas abrazyvų keitimas be įrankių naudojant greitojo užveržimo veržlę.**

Tiekimo sudėtis:

Rankena, apsauginis gaubtas, užveržimo veržlė, raktas.

Gamintojo pavadinimas: CG17-125

Naudojama galia: 1700 W

maksimalus sūkių skaičius: 11500 min⁻¹

maksimalus disko Ø: 125 mm

maksimalus pjovimo gylis: 35 mm

Svoris: 2,4 kg

Techninis aprašymas

Tinklo įtampa	240 V
---------------	-------

maksimali vibracija pagal EN	6 m/s ²
maksimalus disko Ø	125 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Ypatybė	trumpas modelis
Naudojama galia	1700 W
Gamintojo pavadinimas	CG17-125
maksimalus pjovimo gylis	35 mm
Svoris	2,4 kg
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Tinklo dažnis	50 Hz
maksimalus sūkių skaičius	11500 min ⁻¹
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis