

**Užmaunamas raktas, lenktas, Rakto dydis: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	621341 10
GTIN	4062406750619
Produktų klasė	62C

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas, atitinka aukščiausius reikalavimus, ypatingai siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Speciali tuščiavidurė forma, tinka ir veržlėms ant labai išlindusių varžtų. Vienodo pločio veržliaraktis iš abiejų pusių. Dyd. 6 ir 7 iš abiejų pusių 6-briauniai, nuo dyd. 8 su 6-briauniu ilgajame ir 12-briauniu trumpajame gale. Lenktas maždaug 90 – 95° kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto ilgis L ₂	29 mm
Perdavos profilis	12-briaunės galvutės
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Rakto dydis	10 mm
Perdavos profilio trumpoji dalis	12-briaunis
Perdavos profilio ilgoji dalis	6-briaunė
Kiaurymės Ø F	7 mm
Rakto ilgis L ₁	130 mm
Kampas	90 - 95 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	chromuoti
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	taip
Produkto rūšis	Raktai galvutėms ir veržlėms