

**HOLEX****Užmaunamų raktų rinkinys, lenkti, Raktų skaičius: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	621346 8
GTIN	4062406750763
Produktų klasė	62C

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintas, atitinka aukščiausius reikalavimus, ypatingai siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Speciali tuščiavidurė forma, tinka ir veržlėms ant labai išlindusių varžtų. Vienodo pločio veržliaraktis iš abiejų pusių. Dyd. 6 ir 7 iš abiejų pusių 6-briauniai, nuo dyd. 8 su 6-briauniu ilgajame ir 12-briauniu trumpajame gale. Lenktas maždaug 90 – 95° kampu.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Turinys:**

po 1 raktą Nr. 621341: dyd. 8; 10; 11; 13; 16; 17; 18; 19

**Techninis aprašymas**

Raktų skaičius	8
Kampas maždaug	90 - 95 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuoti
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	taip
Produkto rūšis	Raktai galvutėms ir veržlėms

**Priedai**

Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 8 mm	621341 8
Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 10 mm	621341 10
Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 11 mm	621341 11
Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 13 mm	621341 13
Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 16 mm	621341 16
Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 17 mm	621341 17
Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 18 mm	621341 18
Užmaunamas raktas, lenktas Rakto dydis 19 mm	621341 19