

**Pneumatinis tiesinis šlifukoelis, griebtuvo Ø 6 mm ilgas, Tipas: 7410****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	079457 7410
GTIN	015451781538
Produktų klasė	03R

Aprašymas**Modelis:**

Mini tiesinis šlifukoelis su dideliu sūkių skaičiumi tyliam ir našiam šlifavimo procesui užtikrinti. Tikslus veikimas ir valdymas naudojant integruotą sūkių skaičiaus reguliatorių.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 1/4 colio ir 6 mm spyruokliuojančia įvore.

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	4,9 m/s ²
maksimalus oro poreikis	78 l/min
Užspaudimo įvorės Ø	6 mm
Prijungimo sriegis	NPT
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
Svoris	0,65 kg
Darbinis triukšmas	76 dB(A)
Ilgis	275 mm
maksimalus sūkių skaičius	27000 min ⁻¹
Pneumatinė jungtis	1/4 in

Atiduodamoji galia

250 W

Produkto rūšis

Tiesinis šlifukoelis