

Garant**Diskinė freza, be dangos, Ø×plotis js16×k11: 80X3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

185820 80X3

GTIN

4045197097927

Produktų klasė

11U

Aprašymas**Modelis:**

Su kryžminiū būdu išdėstytais dantimis.

Paskirtis:Skirta **segmentinių pleišų griovelių frezavimui arba išilginiam pjaustymui**, kai siekiama išgauti tikslūs ir glotnius šoninius plokštumų paviršius.**Pastaba:** f_z skirta $a_e = 0,1 \times D$.**Techninis aprašymas**

Pjūvio plotis

3 mm

Pjovimo briaunos Ø D_c

80 mm

Pastūma f_z apdirbant plieną < 750 N/mm²

0,06 mm

Dantų skaičius Z

18

Kiaurymės Ø H7

27 mm

Koto tipas

su kiauryme

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 5
Norma	DIN 885 A
Frezos profilis	kryžminiai dantys
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	js16
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Diskinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	19 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	19 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	19 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	9 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	180 m/min	N
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		