



Greitai reguliuojamas vamzdžių pjoviklis TubiX®, Kai Ø iki: 76mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	818380 76
GTIN	4003773088127
Produktų klasė	86A

Aprašymas

Modelis:

Lengvas ir ilgaamžiškas metalinis korpusas iš magnio, su adatiniai kreipiančiais guoliais ir pjovimo ratuku. Rankinis užvartų nuėmiklis įleidžiamas į korpusą. Su atsarginiu pjovimo ratuku.

Privalumai:

Savarankiškas laikymas ir prispaudimas prie vamzdžio **dėl greito QuickLock reguliavimo viena ranka.**

- **Greitas ir tikslus pjovimo disko padėties nustatymas esant skirtingiems vamzdžių skersmenims.**

Paskirtis:

Universalus pjoviklis **variniams, aliuminiams ir plonasieniams nerūdijančiojo plieno vamzdžiams** (iki 2 mm sienelės storis).

Atsarginė dalis:

Atsarginį pjovimo ratuką su adatiniu guoliu ir greitojo keitimo ašimi žr. Nr. 818385.

Techninis aprašymas

Pjovimo ratuko kiaurymė	7,8 mm
Pjovimo ratuko Ø	20 mm
Pjovimo ratuko plotis	6,2 mm
vamzdžiams, kurių išorinis Ø	6 - 76 mm
Gamintojo pavadinimas	TubiX
Svoris	865 g

Ilgis	260 mm
Plotis	100 mm
Aukštis	42 mm
Produkto rūšis	Vamzdžių pjoviklis

Priedai

Atsarginis pjovimo ratukas Tipas 1	818385 1
------------------------------------	----------