

## HEDI

### Kabelių būgnas iš plastiko, Tipas: 40N



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081103 40N
GTIN	4003644024162
Produktų klasė	08B

#### Aprašymas

##### Modelis:

HEDI® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgaamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.

Kompaktiški ir aukštos kokybės HEDI® plastikiniai kabelių būgnai, kurių skersmuo yra 250 mm, ergonomijos ir saugos savybės.

- **7 laipsnių posvyris didesniai posvyriui ir patogiam dėvėjimui.**
- **Nuimamas kabelio laikiklis ir kreipimas optimaliam kabelių tvirtinimui.**
- **Galima paprastai tvirtinti prie sienų.**

Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.

##### Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

#### Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 44
-------------------	-------

Kabelio sandara	3G1,5
Laido ilgis	40 m
Nominalioji įtampa	250 V
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės	Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Yra diagnostikos sistema	taip
Korpuso medžiaga	iš plastiko
Nominali galia išvyniojus	3500 (16 A) W
Elektros lizdų skaičius	3
Kabelio klasė	H07RN-F
Kabelio medžiaga	Neopreno guma
Produkto rūšis	Kabelių būgnas