

HEDI

Kabelių būgnas iš plastiko, skirtas F, B, PL ir CZ, Tipas: 25N



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081104 25N
GTIN	4003644024131
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

HEDI® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgaamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.

Kompaktiški ir aukštos kokybės HEDI® plastikiniai kabelių būgnai, kurių skersmuo yra 250 mm, ergonomijos ir saugos savybės.

- **7 laipsnių posvyris didesniai posvyriui ir patogiam dėvėjimui.**
- **Nuimamas kabelio laikiklis ir kreipimas optimaliam kabelių tvirtinimui.**
- **Galima paprastai tvirtinti prie sienų.**

Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Techninis aprašymas

Korpuso medžiaga	iš plastiko
------------------	-------------

IP apsaugos klasė	IP 44
Kabelio sandara	3G1,5
Kabelio klasė	H07RN-F
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės	Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Elektros lizdų skaičius	3
Nominali galia išvyniojus	3500 (16 A) W
Tinklo įtampa	240 V
Laido ilgis	25 m
Yra diagnostikos sistema	taip
Kabelio medžiaga	Neopreno guma
Produkto rūšis	Kabelių būgnas