

Garant**Grąžtas betonui, Grąžto Ø: 10mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 786070 10 |
| GTIN | 4062406773458 |
| Produktų klasė | 71C |

Aprašymas**Modelis:**

Grąžtas su plastiškai kietomis kietlydinio plokštelėmis, prilituotomis aukštoje temperatūroje. Asimetrinė griovelių forma labai gerai tinka metalo drožlėms pašalinti.

Smūginiai grąžtai su tvirta kietlydinio pjovimo plokštele.

Paskirtis:

Geriausiai tinka **mūvinių lizdams gręžti perforatoriais** betone, mūre, natūraliame ir dirbtiniame akmenyje.

Taip pat ir kietos bei minkštos medienos, plastiko, akrilo ir keramikos gręžimui.

Pakoregavus pjovimo briaunas, galima gręžti ir grūdintąjį plieną.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Grąžto Ø | 10 mm |
| visas ilgis | 120 mm |
| Spiralės ilgis | 80 mm |
| Koto Ø | 10 mm |
| Ašmenys | HM |
| Norma | ISO 5468 |
| Norma | DIN 8039 |
| Darbas su smūgiu / be smūgio | Smūginis gręžimas |
| Kotas | Cilindrinis kotas |
| Produkto rūšis | Akmens grąžtas |

