

Garant**Grąžtas betonui, Grąžto Ø: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	786070 14
GTIN	4062406773472
Produktų klasė	71C

Aprašymas**Modelis:**

Grąžtas su plastiškai kietomis kietlydinio plokštelėmis, prilituotomis aukštoje temperatūroje. Asimetrinė griovelių forma labai gerai tinka metalo drožlėms pašalinti.

Smūginiai grąžtai su tvirta kietlydinio pjovimo plokštele.

Paskirtis:

Geriausiai tinka **mūvinių lizdams gręžti perforatoriais** betone, mūre, natūraliame ir dirbtiniame akmenyje.

Taip pat ir kietos bei minkštos medienos, plastiko, akrilo ir keramikos gręžimui.

Pakoregavus pjovimo briaunas, galima gręžti ir grūdintąjį plieną.

Techninis aprašymas

visas ilgis	150 mm
Koto Ø	10 mm
Spiralės ilgis	85 mm
Grąžto Ø	14 mm
Ašmenys	HM
Norma	ISO 5468
Norma	DIN 8039
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

