

Garant
**GARANT Master Mute ištekinimo peilio kotas slopina vibracijas, 15×D,
Sistema / koto Ø: DM/50**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	264938 DM/50
GTIN	4062406773649
Produktų klasė	29E

Aprašymas
Modelis:

Kotas padengtas kietmetaliu.

Tiekimo sudėtis:

Adapteris aušinimo skysčiui.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

$D_{min} = 1/2 \text{ koto } \varnothing + H + \text{vidutinio poslinkio } L_3 \text{ pjovimo galvutė.}$

Patogi gręžimo peilio padėtis naudojant įrankių galvutę Nr. 265001.

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: DM

Bendras ilgis L: 861 mm

Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H: 5 mm

neužspaudžiamas diapazonas S: 288 mm

rekomenduojamas užspaudimo ilgis: 200 mm

Montavimo varžtų rinkinys: 269026 3

Techninis aprašymas

Aukšto slėgio jungiamoji žarna	269207
Sistema	DM
Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H	5 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	288 mm
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis	269208

rekomenduojamas užspaudimo ilgis	200 mm
Montavimo varžtų rinkinys	269026 3
Bendras ilgis L	861 mm
Serija	Master Mute
Ištekinimo gylis iki	15×D
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Bazinis laikiklis