

Garant GRIDLINE

**ESD korpusas 16G, savarankiškam komplektavimui su stalčiais, 12×20G,
Korpuso aukštis: 400mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

972030 400

GTIN

4062406769734

Produktų klasė

9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Paskirtis:

Stalčių korpusas savarankiškam darbo vietos įrengimui Nr. 972010 – 972015 arba ESD darbataliams Nr. 972150 – 972185.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkos spalvos, panaši į RAL 7035, **dažyta ESD miltelinu būdu.**

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra įžemintos. Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.

Techninis aprašymas

Svoris

11,5 kg

Plotis G

12

Naud. aukštis	325 mm
Gylis	650 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukštis	400 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
Plotis	400 mm
Gylis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	12×20G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas