

**Garant**

**ESD elektra reguliuojamo aukščio darbo vieta Keliamoji galia maks. 250 kg, ESD plokštė, Tipas: 1500/S**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 972017 1500/S |
| GTIN             | 4062406773915 |
| Produktų klasė   | 9GG           |

**Aprašymas****Modelis:**

Elektra reguliuojamo aukščio ESD darbo vieta. Bazinio rėmo stabilumas užtikrinamas naudojant skersinius iš šonų ir gale. 50 mm storio laidži ESD plokštė. Valdymo pultas nelaidus ESD. Darbo stalas su tarpinėmis plokštelėmis, laidus, šviesiai pilkas, panašus į RAL 7035, galima montuoti į eilę.

**Spalva:**

Juodos spalvos reguliuojamo aukščio kojos, kryžminiai skersiniai – tamsiai pilki RAL 7016 **dažyti miltelinu būdu.**

**Rekomendacija:**

Lengva surinkti tiek sėdint, tiek stovint.

**Pastaba:**

Dėl maksimalios keliamosios galios galima naudoti tik stumdomus korpusus. Nemontuokite korpusų po stalviršiu. Kitos dalys ženkliai sumažina keliamąją galią. Matavimo prietaisas pristatomas pilnai sumontuotas.

**Techninis aprašymas**

|   |               |
|---|---------------|
| Svoris  | 105 kg        |
| Didžiausia keliamoji galia  | 250 kg        |
| Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki | 720 - 1200 mm |

|   |             |
|---|-------------|
| Gylis   | 750 mm      |
| Plotis  | 1500 mm     |
| Darbastalio storis  | 50 mm       |
| Eigos greitis   | 38 mm/s     |
| Darbastalio ilgis   | 1500 mm     |
| Darbastalio gylis   | 750 mm      |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 250 kg      |
| Aukščio reguliavimo elementas   | elektrinis  |
| Plokštelės storis   | 50 mm       |
| elektrostatinė savybė   | EGB/ESD     |
| Produkto rūšis  | Darbastalis |