


**Garant**
**VHM freza DIN 6535 HA, DLC, Ø DC: 14 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	201170 14
GTIN	4045197586001
Produktų klasė	11X

**Aprašymas**
**Modelis:**

Tvirtos pjovimo briaunos. Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.

Su naujausios kartos **DLC danga sp<sup>2</sup>**.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 2

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 45 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Dantų skaičius Z: 2

Pjovimo briaunos ilgis L<sub>c</sub>: 18 mm

Darbinės dalies ilgis L<sub>1</sub> kartu su sužemintu kotu: 28 mm

Sužeminto koto Ø D<sub>1</sub>: 13,7 mm

Bendras ilgis L: 75 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis L <sub>1</sub> kartu su sužemintu kotu	28 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,1 mm
Pastūma f <sub>z</sub> grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,05 mm
Dantų skaičius Z	2
Sužeminto koto Ø D <sub>1</sub>	13,7 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	14 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,07 mm
Koto $\varnothing D_s$	14 mm
Bendras ilgis L	75 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	18 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	W
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,5×D pjaunant
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Kotinė freza

## Paslaugos

Koto tikslumo tolerancijos nustatymas Tipas FRST	209900 FRST
Koto užgalandimas karštojo užspaudimo patronui su apsaugine funkcija Įrankio koto $\varnothing$ 20 mm	SZ2025 20