



Vamzdžių pjoviklis su 3 pjovimo ratukais plieniniams vamzdžiams, Vamzdžiams iki: 2 in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	815101 2
GTIN	4018754329731
Produktų klasė	83A

Aprašymas

Modelis:

Korpusas iš nerūdijančiojo plieno, kaldinto štampuojant; dilimui atsparus sraigtas su plastikine rankena. **Pjovimo ratukai** plieniniams vamzdžiams iš aukštos kokybės plieno, tiksliai grūdinti, kad būtų patvaresni. **Kreipiamieji ratukai** iš specialaus plieno, chromuoti.

Paskirtis:

Tiksliam vamzdžių atpjovimui stačiu kampu.

Šiuo vamzdžių pjovikliu galima pjauti jau patiestus vamzdžius. Dėl terkšlinio principo darbai užtenka vietos pasisukant 120°.

Techninis aprašymas

Pjovimo ratuko plotis	19 mm
Gamintojo pavadinimas	Vamzdžių pjoviklis RAPID 14001+3
Pjovimo ratuko Ø	25 mm
vamzdžiams, kurių išorinis Ø	1/8–2 in
Pjovimo ratuko kiaurymė	9 mm
Kreipiamųjų ratukų skaičius	0
Pjovimo ratukų skaičius	3
Produkto rūšis	Vamzdžių pjoviklis

Priedai

Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis
Vamzdžiams, kurių Ø iki 35 mm

814920 35

Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis
Vamzdžiams, kurių Ø iki 54 mm

814920 54

Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis
Vamzdžiams, kurių Ø iki 54E mm

814920 54E