



Rankinis dinamometras DFC, Matavimo ribos: 250N



Užsakymo data

Užsakymo numeris	479027 250
GTIN	2050002071537
Produktų klasė	47F

Aprašymas

Modelis:

Universalus dinamometras su spalvotu ekranu tiksliam traukimo ir spaudimo jėgos matavimui. Tvirtas slėginio liejinio korpusas.

- **Esamos jėgos ir maksimalios vertės rodymas.**
- **Programuojami funkciniai klavišai.**
- **Tolerancijos ribų stebėjimas su optiniais ir akustiniais rodmenimis.**
- **Matavimo verčių saugojimas.**
- **Statistinis saugomų verčių įvertinimas.**
- **Sąsaja duomenų eksportui.**
- **Rodmuo perjungiamas: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Matavimo vertės galima perduoti per Bluetooth.**
- **Vidutinė jėga per tam tikrą laiką.**

Tiekimo sudėtis:

Transportavimo lagaminas, įkrovimo kištukas su USB jungtimi, priedai (prispaudimo plokštelė, kablys, antgalis, pelekas, V formos griovelis, ilgintuvas).

Priedai pasirinktinai:

Rankinis kontrolinis stendas Nr. 479029.

Techninis aprašymas

Ilgis	191 mm
Paleidimas	0,025 N
Aukštis	42 mm
Tikslumas	0,1
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Plotis	84 mm
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Matavimo verčių atmintinė	99
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 250 N
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Dinamometras