

SIMTEK**simturn AX ištekinimo peilis, dešininis, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	270549 2,7
GTIN	2050002065383
Produktų klasė	24U

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Techninis aprašymas

Vidinis aušinimas	ne
f	1,2 mm
Ø D	4 mm
Spindulys R	0,15 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min}	2,7 mm
maksimalus įpjovos gylis t _{maks.}	0,2 mm
Gamintojo pavadinimas	AA95X800
Darbinės dalies ilgis	15,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 15,2 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Aluminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		