


simturn AX ištekinimo peilis, dešininis CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 5,2mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	270583 5,2
GTIN	2050002066007
Produktų klasė	24V

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8

Techninis aprašymas

f	2,45 mm
Vidinis aušinimas	ne
Ø D	5 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min}	5,2 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p.maks.}	0,26 mm
Spindulys R	0,2 mm
Gamintojo pavadinimas	AHAXCBN8
Darbinės dalies ilgis	20,3 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 20,3 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka		

nepertraukiamas	tinka
sausasis	tinka