



simturn AX ištekinimo peilis, dešininis CBN, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 5,2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270585 5,2
GTIN	2050002066038
Produktų klasė	24V

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	0,26 mm
Ø D	5 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min}	5,2 mm
Spindulys R	0,2 mm
f	2,45 mm
Vidinis aušinimas	ne
Gamintojo pavadinimas	AA87CBN8
Darbinės dalies ilgis	25,4 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 25,4 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka		

nepertraukiamas	tinka
sausasis	tinka