

**simturn AX ištekinimo peilis, dešininis CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 4,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270579 4,2
GTIN	2050002065918
Produktų klasė	24V

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankio medžiaga: CBN8

**Techninis aprašymas**

Vidinis aušinimas	ne
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Spindulys R	0,15 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$	0,21 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo $D_{\text{min}}$	4,2 mm
Gamintojo pavadinimas	AH9UCBN8
Darbinės dalies ilgis	10,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	$L_2 = 10,2$ mm
Produkto rūšis	Tekinimas

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka		

nepertraukiamas	tinka
sausasis	tinka