



simturn AX ištekinimo peilis, dešininis CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 4,2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270581 4,2
GTIN	2050002065956
Produktų klasė	24V

Aprašymas

Modelis:

Irankio medžiaga: CBN8

Techninis aprašymas

Spindulys R	0,15 mm
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min}	4,2 mm
Vidinis aušinimas	ne
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	0,21 mm
Gamintojo pavadinimas	AJ94CBN8
Darbinės dalies ilgis	15,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 15,2 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka		

nepertraukiamas	tinka
sausasis	tinka