

SIMTEK**simturn AX ištekinimo peilis, dešininis CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 270579 2,7 |
| GTIN | 2050002065895 |
| Produktų klasė | 24V |

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------------------|
| Spindulys R | 0,15 mm |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Ø D | 4 mm |
| kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min} | 2,7 mm |
| maksimalus pjovimo gylis a _{p.maks.} | 0,13 mm |
| f | 1,2 mm |
| Gamintojo pavadinimas | AKDSCBN8 |
| Darbinės dalies ilgis | 10,2 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | L ₂ = 10,2 mm |
| Produkto rūšis | Tekinimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| Plienas <67 HRC | tinka | | |

| | |
|-----------------|-------|
| nepertraukiamas | tinka |
| sausasis | tinka |