



simturn AX ištekinimo peilis, dešininis CBN, L₂ = 35,6 mm, Ø D_{min}: 6,2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270589 6,2
GTIN	2050002066076
Produktų klasė	24V

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8

Techninis aprašymas

Vidinis aušinimas	ne
kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min}	6,2 mm
Spindulys R	0,2 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	0,31 mm
Ø D	6 mm
f	2,95 mm
Gamintojo pavadinimas	ANYTCBN8
Darbinės dalies ilgis	35,6 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 35,6 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka		

nepertraukiamas	tinka
sausasis	tinka