



simturn AX ištekinimo peilis, dešininis CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270581 2,7
GTIN	2050002065932
Produktų klasė	24V

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8

Techninis aprašymas

kiaurymėms, kurių Ø nuo D_{min}	2,7 mm
Spindulys R	0,15 mm
f	1,2 mm
Vidinis aušinimas	ne
maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	0,13 mm
Ø D	4 mm
Gamintojo pavadinimas	AWK9CBN8
Darbinės dalies ilgis	15,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 15,2 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka		

nepertraukiamas	tinka
sausasis	tinka