



simturn AX ištekinimo peilis, dešininis CBN, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 3,2mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	270579 3,2
GTIN	2050002065901
Produktų klasė	24V

## Aprašymas

### Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8

## Techninis aprašymas

Ø D	4 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	0,16 mm
Vidinis aušinimas	ne
Spindulys R	0,15 mm
f	1,45 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D <sub>min</sub>	3,3 mm
Gamintojo pavadinimas	ADD4CBN8
Darbinės dalies ilgis	10,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka		

nepertraukiamas

tinka

sausasis

tinka