



**simturn AX sriegimo peilis daliniam profiliui 60°, dešininis, L2 = 15,2 mm,
Tipas: 4**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270649 4
GTIN	2050002067332
Produktų klasė	24U

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Paskirtis:

Metrinių ISO vidinių sriegių gamybai.
kiaurymėms, kurių \varnothing nuo D_{\min} : 4,8 mm
 $\varnothing D$: 5 mm
Žingsnis: 1 – 1,25 mm
f: 2,25 mm
t: 0,7 mm
Įpjovos plotis w: 0,12 mm

Techninis aprašymas

kiaurymėms, kurių \varnothing nuo D_{\min}	4,8 mm
f	2,25 mm
Įpjovos plotis w	0,12 mm
t	0,7 mm
$\varnothing D$	5 mm
Žingsnis	1 – 1,25 mm
S	0,55
Gamintojo pavadinimas	AJA0X800

Produkto pavadinimo požymis	$L_2 = 15,2 \text{ mm}$
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
INOX >900 N/mm ²	tinka		
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		