

SIMTEK simturn^{AX}**simturn AX Center Line ištekinimo peilis, dešininis CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270523 2,7
GTIN	2050002064904
Produktų klasė	24V

Aprašymas**Modelis:**

Įrankio medžiaga: CBN8

Techninis aprašymas

Spindulys R	0,15 mm
maksimalus pjovimo gylis a _p maks.	0,13 mm
Vidinis aušinimas	ne
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Gamintojo pavadinimas	APSVCBN8
Darbinės dalies ilgis	10,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 10,2 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka		
nepertraukiamas	tinka		

šlapias, min.	tinka
sausasis	tinka
Oras	tinka