



simturn AX Center Line ištekimo peilis, dešininis CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø Dmin: 3,2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270523 3,2
GTIN	2050002064911
Produktų klasė	24V

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8

Techninis aprašymas

f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Vidinis aušinimas	ne
Spindulys R	0,15 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	0,16 mm
Gamintojo pavadinimas	APBYCBN8
Darbinės dalies ilgis	10,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 10,2 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka		
nepertraukiamas	tinka		

šlapias, min.	tinka
sausasis	tinka
Oras	tinka