

SIMTEK simturn<sup>AX</sup>**simturn AX Center Line ištekimo peilis, dešininis CBN, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø Dmin: 3,7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270525 3,7
GTIN	2050002064959
Produktų klasė	24V

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankio medžiaga: CBN8

**Techninis aprašymas**

Vidinis aušinimas	ne
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Spindulys R	0,15 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	0,18 mm
Gamintojo pavadinimas	AJ9YCBN8
Darbinės dalies ilgis	15,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka		
nepertraukiamas	tinka		

šlapias, min.	tinka
sausasis	tinka
Oras	tinka