



Stereo mikroskopas su pasukamos svirties stovu, be apšvietimo, Tipas: M80



Užsakymo data

Užsakymo numeris	491754 M80
GTIN	2050002078246
Produktų klasė	49B

Aprašymas

Modelis:

- **Modulinis produktų asortimentas, taigi optimalus mikroskopo pritaikymas.**
- **Parfocal suderinta optinė sistema: Keičiant priartinimą, ryškumas išlieka pastovus.**
- **Ergonomiškas dizainas.**
- **ESD modelis apsaugo nuo statinių iškrovų padarytos žalos.**

Priartinimo parinktys: 8 perjungiamos padėties pasikartojančioms užduotims atlikti. Bazinė plokštė su apsauga nuo smūgio.

Tiekimo sudėtis:

Optikos laikiklis, žiūronas 45° pasvirusiu vamzdeliu, 2x akinių dėklai, objektyvo achromatas 1.0x, stovas, apsauginis apvalkalas nuo dulkių (antistatinis).

Palenkiamos svirties stovas.

Priedai pasirinktinai:

LED apšvietimas Nr. 491755 ir kontūrų apšvietimas Nr. 491777 dyd. BLI.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į tiekimo sudėtį, nes prekių išvaizda gali šiek tiek skirtis.

Techninis aprašymas

Pagrindo plotis	220 mm
Optika	Greenough parfokal
Okuliaras	10×/23B
Pagrindo ilgis	330 mm
Gylis	13,7 mm
Matymo lauko Ø	3,8 - 30,7 mm
Didinimas (x kartų)	7,5 - 60
Darbinis atstumas	83,4 mm
Serija	M
Didinimas	8:1
Produkto rūšis	Stereomikroskopas