

**Stereo mikroskopas su pasukamos svirties stovu, be apšvietimo, Tipas: M60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	491754 M60
GTIN	2050002078239
Produktų klasė	49B

Aprašymas**Modelis:**

- **Modulinis produktų asortimentas, taigi optimalus mikroskopo pritaikymas.**
- **Parfocal suderinta optinė sistema: Keičiant priartinimą, ryškumas išlieka pastovus.**
- **Ergonomiškas dizainas.**
- **ESD modelis apsaugo nuo statinių iškrovų padarytos žalos.**

Priartinimo parinktys: 7 perjungiamos padėtys pasikartojančioms užduotims atlikti.

Tiekimo sudėtis:

Optikos laikiklis, žiūronas 45° pasvirusiu vamzdeliu, 2x akinių dėklai, objektyvo achromatas 1.0x, stovas, apsauginis apvalkalas nuo dulkių (antistatinis).

Palenkiamos svirties stovas.

Priedai pasirinktinai:

LED apšvietimas Nr. 491755 ir kontūrų apšvietimas Nr. 491777 dyd. BLI.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į tiekimo sudėtį, nes prekių išvaizda gali šiek tiek skirtis.

Techninis aprašymas

Matymo lauko Ø	5,75 - 36,5 mm
----------------	----------------

Okuliaras	10×/23B
Darbinis atstumas	89,6 mm
Serija	M
Gylis	13,7 mm
Pagrindo plotis	220 mm
Didinimas (x kartų)	6,3 - 40
Didinimas	6:1
Pagrindo ilgis	260 mm
Optika	Greenough parfokal
Produkto rūšis	Stereomikroskopas