

Garant

**Karštojo užspaudimo patronas, plonas ir ilgas 4°30', HSK-A 100 A = 120,
Užveržimo Ø D1: 6mm**


Užsakymo data

Užsakymo numeris	308339 6
GTIN	4062406787073
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Išorinės nuožulos kampas 4°30'.
- Su RFID/Balluffchip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

- Darbui sunkiai pasiekiamose vietose.
- Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų prailgintuvas Nr. 302410 dyd. 12/3 ir 12/4. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	15 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Išorinis Ø D	30 mm
Užspaudimo Ø D ₁	6 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 120
Laikiklio norma	DIN 69893

Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas