

## Įkabinamas stelažas Gylis 1000 mm, Tipas: 4X6



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	991520 4X6
GTIN	4251305418045
Produktų klasė	97B

### Aprašymas

#### Modelis:

Ilgas prekių laikymo stelažas, skirtas aiškiai ir mažai vietos taupančiam visų rūšių strypų ir plokščių medžiagų laikymui.

Milteliniu būdu dengtas rėmas su išilgais skyriais iš cinkuoto plieno lakšto. Galima sukrauti dviem sluoksniais vieną ant kito, pagal poreikį galima plėsti į plotį. Su ženklinimo juostelėmis.

#### Spalva:

Korpusas antracito spalvos RAL 7016 **dažytas milteliniu būdu.**

#### Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Aukštis: 1000 mm

Plotis: 1000 mm

Lentynos aukštis: 130 mm

Stelažo lentynų plotis: 225 mm

Skyrelių kiekis: 24

Apkrova vienam stalčiui: 107 kg

### Techninis aprašymas

Lentynos aukštis	130 mm
Plotis	1000 mm
Aukštis	1000 mm

Svoris	210 kg
Skyrelių kiekis	24
Apkrova vienam stalčiui	107 kg
Stelazo lentynų plotis	225 mm
Produkto rūšis	Ilgos prekių laikymo lentynas