

## Įkabinamas stelažas Gylis 3000 mm, Tipas: 4X4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	991521 4X4
GTIN	4251305418137
Produktų klasė	97B

### Aprašymas

#### Modelis:

Ilgas prekių laikymo stelažas, skirtas aiškiai ir mažai vietos taupančiam visų rūšių strypų ir plokščių medžiagų laikymui.

Miltelinio būdu dengtas rėmas su išilgais skyriais iš cinkuoto plieno lakšto. Galima sukrauti dviem sluoksniais vieną ant kito, pagal poreikį galima plėsti į plotį. Su ženklinimo juostelėmis.

#### Spalva:

Korpusas antracito spalvos RAL 7016 **dažytas miltelinio būdu.**

#### Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Aukštis: 1000 mm

Plotis: 1000 mm

Lentynos aukštis: 207 mm

Stelažo lentynų plotis: 225 mm

Skyrelių kiekis: 16

Apkrova vienam stalčiui: 300 kg

### Techninis aprašymas

Aukštis	1000 mm
Lentynos aukštis	207 mm
Stelažo lentynų plotis	225 mm
Plotis	1000 mm

Skyrelių kiekis	16
Apkrova vienam stalčiui	300 kg
Svoris	450 kg
Produkto rūšis	Ilgos prekių laikymo lentynas