

Įkabinamas stelažas Gylis 3000 mm, Tipas: 4X6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	991521 4X6
GTIN	4251305418151
Produktų klasė	97B

Aprašymas

Modelis:

Ilgas prekių laikymo stelažas, skirtas aiškiai ir mažai vietos taupančiam visų rūšių strypų ir plokščių medžiagų laikymui.

Miltelinio būdu dengtas rėmas su išilgais skyriais iš cinkuoto plieno lakšto. Galima sukrauti dviem sluoksniais vieną ant kito, pagal poreikį galima plėsti į plotį. Su ženklinimo juostelėmis.

Spalva:

Korpusas antracito spalvos RAL 7016 **dažytas miltelinio būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Aukštis: 1000 mm

Plotis: 1000 mm

Lentynos aukštis: 130 mm

Stelažo lentynų plotis: 225 mm

Skyrelių kiekis: 24

Apkrova vienam stalčiui: 300 kg

Techninis aprašymas

Skyrelių kiekis	24
Stelažo lentynų plotis	225 mm
Lentynos aukštis	130 mm
Apkrova vienam stalčiui	300 kg

Aukštis	1000 mm
Plotis	1000 mm
Svoris	540 kg
Produkto rūšis	Ilgos prekių laikymo lentynas