

## Įkabinamas stelažas Gylis 1000 mm, Tipas: 8X16



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	991520 8X16
GTIN	4251305418113
Produktų klasė	97B

### Aprašymas

#### Modelis:

Ilgas prekių laikymo stelažas, skirtas aiškiai ir mažai vietos taupančiam visų rūšių strypų ir plokščių medžiagų laikymui.

Milteliniu būdu dengtas rėmas su išilgais skyriais iš cinkuoto plieno lakšto. Galima sukrauti dviem sluoksniais vieną ant kito, pagal poreikį galima plėsti į plotį. Su ženklinimo juostelėmis.

#### Spalva:

Korpusas antracito spalvos RAL 7016 **dažytas milteliniu būdu.**

#### Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Aukštis: 1000 mm

Plotis: 1000 mm

Lentynos aukštis: 40 mm

Stelažo lentynų plotis: 112 mm

Skyrelių kiekis: 128

Apkrova vienam stalčiui: 20 kg

### Techninis aprašymas

Stelažo lentynų plotis	112 mm
Skyrelių kiekis	128
Svoris	475 kg

Aukštis	1000 mm
Apkrova vienam stalčiui	20 kg
Plotis	1000 mm
Lentynos aukštis	40 mm
Produkto rūšis	Ilgos prekių laikymo lentynas