

Įkabinamas stelažas Gylis 3000 mm, Tipas: 8X8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	991521 8X8
GTIN	4251305418205
Produktų klasė	97B

Aprašymas

Modelis:

Ilgas prekių laikymo stelažas, skirtas aiškiai ir mažai vietos taupančiam visų rūšių strypų ir plokščių medžiagų laikymui.

Miltelinio būdu dengtas rėmas su išilgais skyriais iš cinkuoto plieno lakšto. Galima sukrauti dviem sluoksniais vieną ant kito, pagal poreikį galima plėsti į plotį. Su ženklinimo juostelėmis.

Spalva:

Korpusas antracito spalvos RAL 7016 **dažytas miltelinio būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Aukštis: 1000 mm

Plotis: 1000 mm

Lentynos aukštis: 90 mm

Stelažo lentynų plotis: 110 mm

Skyrelių kiekis: 64

Apkrova vienam stalčiui: 75 kg

Techninis aprašymas

Aukštis	1000 mm
Skyrelių kiekis	64
Svoris	820 kg
Plotis	1000 mm

Lentynos aukštis	90 mm
Stelažo lentynų plotis	110 mm
Apkrova vienam stalčiui	75 kg
Produkto rūšis	Ilgos prekių laikymo lentynas