



simturn AX Center Line ištekimo peilis, dešininis CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,7mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 270527 3,7 |
| GTIN | 2050002064973 |
| Produktų klasė | 24V |

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------------------|
| Ø D | 4 mm |
| Spindulys R | 0,15 mm |
| maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.} | 0,18 mm |
| f | 1,95 mm |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Gamintojo pavadinimas | AHN6CBN8 |
| Darbinės dalies ilgis | 20,3 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | L ₂ = 20,3 mm |
| Produkto rūšis | Tekinimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| nepertraukiamas | tinka | | |

| | |
|---------------|-------|
| šlapias, min. | tinka |
| sausasis | tinka |
| Oras | tinka |