

**Garant****Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui, kairinis, Tipas: 20/2L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274171 20/2L
GTIN	4062406790325
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Pjovimo plokštelėms Nr. 275000 – 275015.

**Paskirtis:**

Atpjovimui, kai skersmuo  $D_{\min} = 14$  mm.

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Techninis aprašymas**

$t_{\max}$ . vidinis apdirbimas	3 mm
Bendras ilgis L	93 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis $L_1$	35 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	18 mm
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Įpjovos plotis w	1,5 mm
Pritaikymo sritys	vidinis radialinis įpjovimas
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis